

Гибридный диффузор высокого давления сжатого воздуха и газа HPD2

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Гибридный диффузор высокого давления сжатого воздуха и газа Emtек HPD2



Диффузор высокого давления для отбора проб систем сжатого воздуха/газа на микробные загрязнители с помощью микробных пробоотборников воздуха P100 или V100/RCG и/или общего количества твердых частиц с помощью лазерного счетчика частиц.

Диапазоны давления (прибл.): V100/RCG и LPC:; 1 CFM, 28.3, 50/15-18 до 125 PSI (1.3-8.6 бар), 75 или 100 LPM/18-21 до 125 PSI (1.5-8.6 бар); P100 (с комплектом для сжатого газа):; 28.3 LPM / 6-80 PSI (0.5-6.5 бар), 100 LPM / 26-110 PSI / 1.8 – 7.6 бар).

Фитинги/адаптеры для перепада/входа: 3/4" санитарный фитинг; фильтры выхлопных газов: картридж с фильтром HEPA – 0,2 мкм. Фитинги/адаптеры для труб LPC и P100 или RCG: 0.375" /0.188" внутренний диаметр (28.3/50 LPM для LPC's) и 0.500" внутренний диаметр (28.3/50 LPM для P100 или RCG), или 0.500" внутренний диаметр (75/100 LPM)

Сделано в США. Производитель EMTЕК

Диффузор изготовлен из стали 316SS с электрополировкой и обеспечивает HEPA-фильтрацию отработанного объема. Установку можно автоклавировать или подвергать химической дезинфекции для микробиологического тестирования критических систем. Отфильтрованный выхлоп также значительно снижает уровень выходного децибела HPD. HPD можно настроить для тестирования с частотой дискретизации 28,3–50 или 75–100 л/мин.

Технические характеристики

Материал/покрытие	316 Нержавеющая сталь/Электрополировка
Совместимость оборудования/потока	V100/RCG (50 и 100 LPM), P100 (28.3 и 100 LPM) 1 CFM, 28.3, 50, 75 и 100 LPM для лазерного счетчика частиц (LPC)
Диапазоны давления (прибл.)	V100/RCG и LPC:

	1 CFM, 28.3, 50/15-18 до 125 PSI (1.3-8.6 бар) 75 или 100 LPM/18-21 до 125 PSI (1.5-8.6 бар) P100 (с комплектом для сжатого газа): 28.3 LPM / 6-80 PSI (0.5-6.5 бар) 100 LPM / 26-110 PSI / 1.8 – 7.6 бар)
Фитинги/адаптеры для перепада/входа	3/4" Санитарный фитинг
Фильтры выхлопных газов	Картридж с фильтром HEPA – 0,2 мкм
Фитинги/адаптеры для труб LPC и P100 или RCG	0.375"/0.188" внутренний диаметр (28.3/50 LPM для LPC's) и 0.500" внутренний диаметр (28.3/50 LPM для P100 или RCG), или 0.500" внутренний диаметр (75/100 LPM)
Размеры	5.5" (длина) x 1.25" (внутренний диаметр)
Часть/номер заказа # для 28.3/50 LPM 75/100 LPM	EMTEK.HPD2.28.3/50.FIL T EMTEK.HPD2.75/100.FIL T

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93